



Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNMG 150604, pro střední obrábění



Údaje o objednávce

Artikové číslo	250796 CA115P
GTIN	4960664046256
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	CA115P
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Rohový radius	0,4 mm
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 400 m/min
Lamač třísek	PMG

Technický list

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150604
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení