


**SNMG 120408, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251164 CA115P
GTIN	4960664041015
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Typ	CA115P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 400 m/min
Počet výměn/řezání	4
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový radius	0,8 mm
Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120408
Lamač třísek	PQ
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení