


**CNMM 190612, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250503 CA115P
GTIN	4960664043194
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Typ	CA115P
Řezná rychlost v <sub>c</sub> hlavní použití	170 - 380 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Lamač třísek	PX
Rohový rádius	1,2 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 190612
Hloubka řezu a <sub>p</sub>	1 - 11 mm

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení