

**VNMG 160404, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251752 CA115P
GTIN	4960664042159
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Lamač třísek	PQ
Hlavní způsob použití	P
Typ	CA115P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 400 m/min
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160408
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	4
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení