


**CNMM 190616, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250504 CA115P
GTIN	4960664043200
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	170 - 380 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 190616
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_p$	1 - 11 mm
Lamač třísek	PX
Posuv $f$	0,25 - 0,9 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Rohový rádius	1,6 mm
Typ	CA115P
Hlavní způsob použití	P

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení