

**WNMG 080408, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252014 CA115P
GTIN	4960664044719
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Posuv f	0,07 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	HQ
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	CA115P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 400 m/min
Počet výměn/řezání	6
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení