

**VBMT 110308, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 261176 CA115P |
| GTIN | 4960664040476 |
| Třída artiklu | 25E |

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 140 - 340 m/min |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| Lamač třísek | HQ |
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Typ | CA115P |
| Posuv f | 0,05 - 0,25 mm/ot, |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VBMT 110308 |
| Rohový rádius | 0,8 mm |
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 2 mm |
| Hlavní způsob použití | P |

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení