

**VNMG 160408, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251754 CA115P
GTIN	4960664042166
Třída artiklu	25E

Technický popis

Lamač třísek	PQ
Typ	CA115P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 400 m/min
Počet výměn/řezání	4
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404
Rohový rádius	0,4 mm

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení