

**WN.G 080408, Typ: CA115P**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 252114 CA115P |
| GTIN           | 4960664046409 |
| Třída artiklu  | 25E           |

## Technický popis

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Počet výměn/řezání                   | 6                 |
| Typ                                  | CA115P            |
| Podmínky řezu                        | kontinuální       |
| Řezný materiál                       | TK                |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 180 - 400 m/min   |
| Hlavní způsob použití                | P                 |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WN.G 080408       |
| Tolerance                            | M                 |
| Rohový rádius                        | 0,8 mm            |
| Lamač třísek                         | PMG               |
| Posuv $f$                            | 0,15 - 0,6 mm/ot, |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | dokončování       |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Hloubka řezu $a_p$ | 0,5 - 5 mm                                   |
| Druh produktu      | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |