

**WNMG 080412, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 252116 CA115P |
| GTIN | 4960664046416 |
| Třída artiklu | 25E |

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Lamač třísek | PMG |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 180 - 400 m/min |
| Posuv f | 0,15 - 0,6 mm/ot, |
| Řezný materiál | TK |
| Tolerance | M |
| Počet výměn/řezání | 6 |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080412 |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Hlavní způsob použití | P |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Rohový rádius | 1,2 mm |
| Typ | CA115P |

| | |
|--------------------|--|
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 5 mm |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |