

**CCMT 09T308, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260098 CA115P
GTIN	4960664045426
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 270 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT09T308-HQ CA115P
Tolerance	M
Lamač třísek	HQ
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Typ	CA115P

Rohový rádius	0,4 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení