


**CNMM 160612, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250497 CA115P
GTIN	4960664043088
Třída artiklu	25E

Technický popis

Počet výměn/řezání	4
Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Hloubka řezu a_p	1 - 11 mm
Lamač třísek	PX
Typ	CA115P
Rohový rádius	1,2 mm
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 160612
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	170 - 380 m/min

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení