


**CNMG 190616, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250384 CA115P
GTIN	4960664043026
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	1,6 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	170 - 380 m/min
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 190616
Lamač třísek	PH
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
Typ	CA115P
Posuv $f$	0,28 - 0,88 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	1 - 10 mm

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení