

**CCMT 09T308 Wiper, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260100 CA115P
GTIN	4960664045259
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Tolerance	M
Typ	CA115P
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Posuv $f$	0,07 - 0,5 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T308
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 270 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	WP
Počet výměn/řezání	2

Podmínky řezu	kontinuální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení