


**DNMG 150608, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250892 CA115P
GTIN	4960664040834
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	1 - 5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	170 - 380 m/min
Lamač třísek	PH
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Počet výměn/řezání	4
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Typ	CA115P
Rohový rádius	0,8 mm

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení