

Garant**DC.T 11T302, Typ: CB7010**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	260458 CB7010
GTIN	4045197669483
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 11T302 CB7010 Druh: CB7010
Lamač třísek: SM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 240 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Rohový rádius	0,2 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 240 m/min
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	70 - 180 m/min

Hloubka řezu a_p	0,2 - 2 mm
Lamač třísek	SM
Druh	CB7010
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMT 11T302
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení