


**TNMG 160404, Typ: KW10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251582 KW10
GTIN	4960664220847
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Lamač třísek	AH
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 400 m/min
Hlavní způsob použití	N
Hloubka řezu $a_p$	1 - 4 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,35 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	KW10
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení