

**DNMG 150612, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250798 CA115P
GTIN	4960664046270
Třída artiklu	25E

Technický popis

Rohový rádius	1,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 400 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	PMG
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150612
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Typ	CA115P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení