


**WN.G 080404, Typ: CA115P**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252112 CA115P
GTIN	4960664046393
Třída artiklu	25E

Technický popis

Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Typ	CA115P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	6
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 400 m/min
Lamač třísek	PMG
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WN.G 080404
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm

Hlavní způsob použití	P
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení