



Soustružnické vyměnitelné břitové destičky TNMG 220408, pro střední obrábění



Údaje o objednávce

Artikové číslo	251587 CA115P
GTIN	4960664046362
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	PMG
Řezný materiál	CA115P
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 400 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 220408
Počet výměn/řezání	6

Technický list

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení