

**DC.T 070202, Typ: SW05****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260381 SW05
GTIN	4960664629596
Třída artiklu	25E

**Popis**

DC.T 070202 SW05 Druh: SW05

Lamač třísek: MQ

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,1 - 1 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 40 - 100 m/min**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	40 - 100 m/min
Hlavní způsob použití	Ti
Lamač třísek	MQ
Rohový rádius	0,2 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 1 mm

Druh	SW05
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMT 070202
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení