

**DC.T 11T302, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260385 CA510
GTIN	4960664697632
Třída artiklu	25E

**Popis**

DC.T 11T302 CA510 Druh: CA510

Lamač třísek: HQ

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 140 - 450 m/min**Technický popis**

Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	140 - 450 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Rohový rádius	0,2 mm
Lamač třísek	HQ
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,

Druh	CA510
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMT 11T302
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení