

**CCMT 09T302, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260194 CA115P
GTIN	4960664045334
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T302
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	GK
Řezný materiál	TK
Typ	CA115P
Podmínky řezu	kontinuální
Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,2 mm
Tolerance	M

Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 340 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení