

**LED reflektor, 230 V, Příkon: 43W****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	081245 43
GTIN	5708997362037
Třída artiklu	08C

**Popis****Provedení:**

Robustní LED zářiče s hliníkovým krytem odolným proti nárazům a gumovou ochrannou hranou.

- **Měkké, neoslňující světlo s minimem stínů a nepatrným vyvíjením tepla.**
- **Vysoký světelný výkon, nízká spotřeba energie.**
- **Schváleno pro použití ve venkovních a vlhkých prostorách.**

**LED zářič NOVA „For Life“** s integrovanou přenosnou rukojetí a 5stupňovou funkcí tlumení světla.

- **Nový, aktualizovaný design s vysoce účinnými multi LED.**
- **Nová funkce OPTILight pro optimalizovaný světelný výkon a vynikající dobu svícení.**
- **Kompaktní provedení s dlouhou životností do náročných pracovních podmínek.**

**Funkce:**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Technický popis**

Celková výška	262 mm
Celková šířka	87 mm
Světelný tok	600 - 6000 lm
Připojovací kabel délka	5 m

Ochranná třída IP	IP 67
Celková délka	267 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Hmotnost	2660 g
Atribut názvu produktu	230 V
Druh produktu	Zářič