

**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DCMT 11T308, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260387 CA115P
GTIN	4960664045914
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezný materiál	CA115P
Počet výměn/řezání	2
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	HQ
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Tolerance	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 340 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení