

## Kalibrační kroužek pro správné rozměry, Typ: H



### Údaje o objednávkce

Artikové číslo	484037 H
GTIN	4067263129837
Třída artiklu	48B

### Popis

#### Provedení:

Z prvotřídní kalibrační oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a lapované. Kroužky s rozměrovým mezistupněm a tolerancí ISO, např. č. 484037 **5,56 h6** nebo s číselnou tolerancí, např. č. 484037 **28 +0,01/-0,02**

S přídatkem na opotřebení.

#### Použití:

Hladké kroužky pro měření vnějšího průměru.

#### Norma:

Nach **DIN 2250-G**.

#### Upozornění:

Při objednávání uveďte přesný jmenovitý  $\varnothing$  s tolerančním polem (a-zc) a kvalitu (6–13) nebo číselnou tolerancí ( $\pm$ ). Měrky pro toleranční stupeň 5 a jemnější tolerance možné na poptávku.

### Technický popis

Materiál	kalibrační ocel
Toleranční pole	a
Toleranční pole	b

Toleranční pole	c
Toleranční pole	cd
Toleranční pole	d
Toleranční pole	e
Toleranční pole	ef
Toleranční pole	f
Toleranční pole	fg
Toleranční pole	g
Toleranční pole	h
Toleranční pole	j
Toleranční pole	js
Toleranční pole	k
Toleranční pole	m
Toleranční pole	n
Toleranční pole	p
Toleranční pole	r
Toleranční pole	s
Toleranční pole	t
Toleranční pole	u
Toleranční pole	v
Toleranční pole	x
Toleranční pole	y
Toleranční pole	z
Toleranční pole	za
Toleranční pole	zb
Toleranční pole	zc
Kvalita	6
Kvalita	7
Kvalita	8

Kvalita	9
Kvalita	10
Kvalita	11
Kvalita	12
Kvalita	13
Jmenovitý rozměr	40 - 49,999 mm
Norma	DIN 2250-G
Kalibrování	L7
Druh produktu	Nastavovací kroužek

### Služby

Kalibrování Nastavovací kroužek Maximální Ø 50 mm	028400 50
Kalibrace DAkksNastavovací kroužek Maximální Ø 50 mm	028470 50