

**TNMG 160408, Typ: SW05****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 251583 SW05 |
| GTIN | 4960664629893 |
| Třída artiklu | 25E |

Popis

TNMG 160408 SW05 Druh: SW05

Lamač třísek: MU

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,35 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 140 m/min**Technický popis**

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Hlavní způsob použití | Ti |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 50 - 140 m/min |
| Rohový rádius | 0,8 mm |
| Posuv f | 0,1 - 0,35 mm/ot, |
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Lamač třísek | MU |
| Druh | SW05 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Přiřazení dokončování/hrubování | hrubování-dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | TNMG 160408 |
| Počet výměn/řezání | 6 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |