

Kalibrační kroužek pro zmetkový rozměr, Typ: A**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	484038 A
GTIN	4067263129844
Třída artiklu	48B

Popis**Provedení:**

Z prvotřídní kalibrační oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a lapované. Kroužky s rozměrovým mezistupněm a tolerancí ISO, např. č. 484037 **5,56 h6** nebo s číselnou tolerancí, např. č. 484037 **28 +0,01/-0,02**

Použití:

Hladké kroužky pro měření vnějšího průměru.

Norma:

Podle **DIN 2254-A**.

Upozornění:

Při objednávání uveďte přesný jmenovitý Ø s tolerančním polem (a-zc) a kvalitu (6–13) nebo číselnou toleranci (±). Měrky pro toleranční stupeň 5 a jemnější tolerance možné na poptávku.

Technický popis

Kvalita	6
Kvalita	7
Kvalita	8
Kvalita	9

Technický list

Kvalita	10
Kvalita	11
Kvalita	12
Kvalita	13
Materiál	kalibrační ocel
Norma	DIN 2254-A
Jmenovitý rozměr	3 - 3,999 mm
Toleranční pole	a
Toleranční pole	b
Toleranční pole	c
Toleranční pole	cd
Toleranční pole	d
Toleranční pole	e
Toleranční pole	ef
Toleranční pole	f
Toleranční pole	fg
Toleranční pole	g
Toleranční pole	h
Toleranční pole	j
Toleranční pole	js
Toleranční pole	k
Toleranční pole	m
Toleranční pole	n
Toleranční pole	p
Toleranční pole	r
Toleranční pole	s
Toleranční pole	t
Toleranční pole	u
Toleranční pole	v

Technický list

Toleranční pole	x
Toleranční pole	y
Toleranční pole	z
Toleranční pole	za
Toleranční pole	zb
Toleranční pole	zc
Kalibrování	L7
Druh produktu	Nastavovací kroužek

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/484038-A>