

**TNMG 220404, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251586 CA510
GTIN	4960664699421
Třída artiklu	25E

Popis

TNMG 220404 CA510 Druh: CA510
Lamač třísek: PS
Hloubka řezu a_p : 1 - 4,5 mm
Posuv f : 0,15 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 450 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	PS
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 450 m/min
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	1 - 4,5 mm
Druh	CA510

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TNMG 220404
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení