

**DC.T 070204, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260382 CA510
GTIN	4960664697557
Třída artiklu	25E

Popis

DC.T 070204 CA510 Druh: CA510

Lamač třísek: HQ

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 140 - 450 m/min**Technický popis**

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 450 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	HQ
Hlavní způsob použití	P

Druh	CA510
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMT 070204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení