

Garant

**Frézy pro vysoké posuvy GARANT Softcut HSI, s otvorem, Ø D / počet čepelí Z:
63/5mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	214848 63/5
GTIN	4067263117254
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Vyměnitelné břitové destičky jsou nastaveny v nosném nástroji na 15°.

Použití:

Vyberte hodnotu f_z 0,8 mm.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Řada	Softcut®
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219833 (15IP; 3Nm)
Upínací otvor Ø	22 mm
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SO.. 1205..
Počet břitů Z	5

$\varnothing D_3$	40,4 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	102,3 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	38 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	2,8 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	124,3 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,75 mm
\varnothing břítu D_c	63 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	15 stupeň
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	rovinné frézy

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219833
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP