

**Garant**

**Frézy pro vysoké posuvy GARANT Softcut HSI, s otvorem, Ø D / počet čepelí Z:  
52/4mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	214848 52/4
GTIN	4067263117247
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Vyměnitelné břitové destičky jsou nastaveny v nosném nástroji na 15°.

**Použití:**

Vyberte hodnotu  $f_z$  0,8 mm.

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

**Technický popis**

Řada	Softcut®
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SO.. 1205..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219833 (15IP; 3Nm)
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Upínací otvor Ø	22 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	2,8 mm

Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	27 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	1,25 mm
Počet břitů Z	4
$\varnothing$ břitu $D_c$	52 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	80,5 mm
$\varnothing D_3$	29,4 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	102,3 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení $\kappa$	15 stupeň
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	rovinné frézy

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219833
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP