


**Řezné vložky HELIGRIP, IC8250, Šířka zápichu w / rohový rádius R: 3/0,3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273409 3/0,3
GTIN	7291075482683
Třída artiklu	26C

Popis**Provedení:**

Optimalizované formování třísek a kontrola třísek.

Použití:

Pro axiální a radiální soustružení zápichů, zapichování a upichování, axiální zapichování a vnitřní obrábění. (řezné vložky HELIGRIP pro axiální drážkování jsou kompatibilní pouze s držákem HFHR).

Vhodné pro:

Držák destiček č. 273766 – 273768.

Upozornění:

Minimální množství k objednávce odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Tolerance šířky zápichu w	0,05 mm
Rohový rádius R	0,3 mm
Posuv f soustružení	0,14 - 0,18 mm/ot,
Posuv f zapichování	0,07 - 0,11 mm/ot,
INSL	15,8 mm
Šířka zápichu w	3 mm

Hloubka řezu a_p	0,4 - 1,8 mm
Počet výměn/řezání	1
Řezný materiál	TK
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	T
Řezná rychlost v_c hlavní použití	45 - 260 m/min
Typ	IC8250
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů