

Garant

**Frézy pro vysoké posuvy GARANT Softcut HSI, s otvorem, Ø D / počet čepelí Z:
42/3mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	214848 42/3
GTIN	4067263117223
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Vyměnitelné břitové destičky jsou nastaveny v nosném nástroji na 15°.

Použití:

Vyberte hodnotu f_z 0,8 mm.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Upínací otvor Ø	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219833 (15IP; 3Nm)
Řada	Softcut®
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SO.. 1205..
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	56,5 mm

Ø břitu D_c	42 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,8 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	15 mm
Ø D_3	17,4 mm
Počet břitů Z	3
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\max}	78,3 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,75 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	15 stupeň
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	rovinné frézy

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219833
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP