

### Přídavný regál se šikmými policemi, šířka 1300 mm, Hloubka: 500mm



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	990606 500
GTIN	4058255012701
Třída artiklu	96P

#### Popis

##### Provedení:

Oboustranně použitelný regál se šikmými policemi / regál Kanban, ideální pro metodu skladování „First-in-First-out“, protože skladované zboží může postupně klouzat po hladkých pozinkovaných policích do pozice pro odběr.

Pozinkovaný profilový rám T a police. Dodáváme **s maximální nosností přihrádky 150 kg na každou šikmou polici**. Úložné úrovně jsou přestavitelné v rastru 25 mm. Rychlá montáž díky jednoduchému provedení se zasouváním dílů do sebe. Použitelný z obou stran. **Zatížení pole: 1300 kg.**

Montážní rozměr přídavného regálu: 1306 mm.

Horizontální vedení pro dělicí přepážky můžete nastavit v rastru po 50 mm. Přední podélný příčník je o 15 mm vyšší a brání tak vypadávání uskladněného materiálu.

##### Popis:

##### Montážní rozměry:

**Základní regál:** jmenovitá délka + 60mm

**Přídavný regál:** jmenovitá délka + 6 mm

**Celková hloubka rámu:** Jmenovitá hloubka + 36 mm

##### Použití:

Uložení pro plastové boxy, úložné boxy, krabice a další

##### Rozsah dodávky:

7 šikmých polic s 8 prvky vedení pro dělicí příčky, 2 podélné příčníky, 2 boční vedení a 1 rovná krycí police, včetně upínacích patek.

**Upozornění:**

- **Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky.**
- **Vhodné ukotvení do podlahy č. 990854.**
- **Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.**

### Technický popis

Výška	2000 mm
Zákaznická montáž	ano
Šířka regálu	1300 mm
Počet polic	7
Výška regálů	2000 mm
Hloubka	536 mm
Hloubka regálu	500 mm
Šířka montážního rozměru přídatného regálu	1306 mm
Maximální zatížení pole	1300 kg
Šířka	1306 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	150 kg
Tloušťka police	25 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkováno
Atribut názvu produktu	šířka 1300 mm
Druh produktu	Regál se šikmými policemi