

**NOVUS**<sup>®</sup>**Elektrický sponkovač, Označení výrobce: J-150****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078410 J-150
GTIN	4009729077702
Třída artiklu	07E

**Popis****Provedení:**

Ergonomický profesionální sponkovač pro precizní zarážení jemných a plochých drátěných sponek i hřebíků pro snadné použití.

- **Systém plnění pro rychlé a bezproblémové dobíjení.**
- **Distanční doraz pro paralelní umístování řad sponek.**
- **Nastavení síly úderu.**
- **Patentované bezpečnostní odblokování.**
- **Dobry přístup i na zúžených místech.**
- **Průhled na sponky pro kontrolu naplnění.**

Výkonný elektrický sponkovač (230 V/16 A) pro profesionální upevňování různých materiálů.

**Technický popis**

Zdroj energie	síťový provoz
Hmotnost	1,2 kg
Označení výrobce	J-150
Vhodný typ sponek	A, H, E

Síťové napětí	230 V
Jmenovitý proud	16 A
Provedení	Elektrické sponkovače
Maximální hloubka zarážení sponek	14 mm
Frekvence sítě	50 Hz
Druh produktu	Sponkovač