


**Řezné vložky HELIGRIP, IC8250, Šířka zápichu w / rohový rádius R: 6/0,8mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273409 6/0,8  |
| GTIN           | 7291075482720 |
| Třída artiklu  | 26C           |

**Popis****Provedení:**

Optimalizované formování třísek a kontrola třísek.

**Použití:**

Pro axiální a radiální soustružení zápichů, zapichování a upichování, axiální zapichování a vnitřní obrábění. (řezné vložky HELIGRIP pro axiální drážkování jsou kompatibilní pouze s držákem HFHR).

**Vhodné pro:**

Držák destiček č. 273766 – 273768.

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Tolerance šířky zápichu w | 0,05 mm            |
| INSL                      | 19 mm              |
| Rohový rádius R           | 0,8 mm             |
| Hloubka řezu $a_p$        | 1 - 3,6 mm         |
| Posuv f zapichování       | 0,13 - 0,25 mm/ot, |
| Šířka zápichu w           | 6 mm               |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Posuv f soustružení                 | 0,24 - 0,42 mm/ot,                                      |
| Počet výměn/řezání                  | 1   |
| Řezný materiál                      | TK  |
| Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální   |
| Přiřazení dokončování / hrubování   | dokončování   |
| Hlavní způsob použití               | P   |
| Vedlejší použití                    | M   |
| Podmínky řezu                       | lehce přerušovaný                                       |
| Lamač třísek                        | T   |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití | 45 - 260 m/min  |
| Typ                                 | IC8250  |
| Druh produktu                       | Vyměnitelná břitová destička<br>pro soustružení zápichů |