

Přímá bruska, Typ: GGS30LS



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077265 GGS30LS
GTIN	4053423237399
Třída artiklu	03C

Popis

Provedení:

Kompaktní, ergonomická přímá bruska pro všestranné broušení.

- **Constant-Electronic pro konstantní otáčky i při velkém zatížení.**
- **Nový upínací systém pro fixaci brusných tělísek bez vůle pro přesnou práci.**
- **Jemný rozběh a KickBack Stop: Rozpozná-li zablokování, vypne okamžitě stroj.**
- **Vypínací uhlíkové kartáče pro vysokou ochranu motoru.**
- **Dlouhá životnost díky přímému chlazení a dvojité utěsněnému kuličkovému ložisku.**
- **6-stupňová předvolba otáček pro různé materiály.**

Ideální pro náročné obrábění kovů a broušení kamene, a to i ve stísněných prostorách.

Rozsah dodávky:

Včetně kleštin 6 mm, 2 upínacích klíčů vel. 19.

Technický popis

Hmotnost	1,7 kg
Označení výrobce	GGG 30 LS
Maximální Ø upínacích kleštin	6 mm
Frekvence sítě	50 Hz
Elektronická předvolba otáček	ano
Maximální vibrace dle EN	3 m/s ²
Rozsah otáček	7000 - 33000 min ⁻¹

Jmenovité napětí	230 V
Příkon	750 W
Zdroj energie	síťový provoz
Druh produktu	Přímá bruska