

Garant**NC navrtávák HSS-E č. 112000 s plastovým boxem 90°, bez povlaku, Typ: 6-12**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	112107 6-12
GTIN	4067263117735
Třída artiklu	11A

Popis

Provedení:

Sada NC navrtáváků v plastovém boxu.

S unášecími plochami podle DIN 1835-B. Přesné středové vybroušení špičky s úzkým příčným ostřím – díky tomu snadné navrtávání a vysoká přesnost tvaru středícího otvoru. Velmi stabilní díky krátkým upínacím drážkám.

Obsah:

4 NC navrtáváky č. 112000.

Obsah:

Po 1 NC navrtáváku: vel. 6; 8; 10; 12.

Rozsah dodávky:

4dílná sada NC navrtáváků s plastovým boxem.

Upozornění:

Použijte otáčky pro skutečný \varnothing vrtaného otvoru (ne obecně pro vnější \varnothing vrtáku).

Technický popis

Jmenovitý $\varnothing D_c$	6 mm
Jmenovitý $\varnothing D_c$	10 mm
Jmenovitý $\varnothing D_c$	8 mm

Jmenovitý $\varnothing D_c$	12 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS E
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Tolerance jmenovitý \varnothing	h6
Vrcholový úhel	90 stupeň
Stopka	DIN 1835 B s h6
Počet břitů Z	2
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Navrtávák

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	45 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	40 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	30 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	25 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	10 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	8 m/min	M
CuZn	vhodný	80 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

Příslušenství

NC navrtávák HSS-E90° N Ø DC h6 10 mm	112000 10
NC navrtávák HSS-E90° N Ø DC h6 12 mm	112000 12
NC navrtávák HSS-E90° N Ø DC h6 6 mm	112000 6
NC navrtávák HSS-E90° N Ø DC h6 8 mm	112000 8
NC navrtávák HSS-E-PM90° N Ø DC h6 10 mm	112060 10
NC navrtávák HSS-E-PM90° N Ø DC h6 12 mm	112060 12
NC navrtávák HSS-E-PM90° N Ø DC h6 6 mm	112060 6
NC navrtávák HSS-E-PM90° N Ø DC h6 8 mm	112060 8