

**TNMG 160408, Typ: CA6525****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251583 CA6525
GTIN	4960664472079
Třída artiklu	25E

Popis

TNMG 160408 CA6525 Druh: CA6525

Lamač třísek: MS

Hloubka řezu a_p : 0,8 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,35 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 220 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	MS
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	0,8 - 4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Druh	CA6525

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TNMG 160408
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení