



Vykružovací nůžky, Typ: 7232466



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078111 7232466
GTIN	4014586897677
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

- **Velmi nízké provozní náklady díky dlouhé životnosti razníku a matrice.**
- **Rychlovýměnný systém QuickIN pro rychlou výměnu razníku a matrice bez použití nářadí.**
- **Pracovní směr lze změnit bez použití nástrojů.**

Výkonné vykružovací nůžky s neomezeným zakružováním pro vybrání a výřezy.

Upozornění:

Vhodné akumulátory viz č. 073851 – č. 073858 nebo základní sada pod č. 073863 – č. 073867.
Nabíječky pod č. 073866.

Technický popis

Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Obal	Systémový kufr (L-Boxx)
Poloměr nejmenší křivky	7 mm
Řezná rychlost	1,5 m/min
Maximální tloušťka materiálu ocel 800 N/mm ²	1,8 mm
Příkon	1700 W

Hmotnost	3,6 kg
Frekvence sítě	50 Hz
Šířka řezu	14 mm
Počet zdvihů	820 min ⁻¹
Síťové napětí	230 V
Zdroj energie	síťový provoz
Maximální tloušťka materiálu ocel 400 N/mm ²	3,5 mm
Označení výrobce	BLK 3.5E
Druh produktu	Vykružovací nůžky