

metabo**Příklepová vrtačka, Typ: SBE800-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	075710 SBE800-2
GTIN	4061792248243
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:****Příklepové vrtání s vysokou ochranou uživatele.**

Příklepové vrtačky jsou vybaveny bezpečnostní spojkou Metabo S-automatic. Při zablokování vrtáku dojde k okamžitému mechanickému odpojení pohonu tak, aby byl minimalizován zpětný ráz, který působí na uživatele.

- **Motor Metabo Marathon s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost.**
- **Vřeteno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity umožňuje použití bez sklíčidla.**

Seřizovací kolečko pro předvolbu otáček.

Rozsah dodávky:

Obsahuje rychloupínací sklíčidlo, přídatnou rukojeť, doraz pro nastavení hloubky otvoru a plastový kufřík.

Technický popis

Obal	Přepravní kufřík
Hmotnost	2,3 kg
Maximální Ø vrtání do betonu	20 mm
Maximální otáčky 1. stupně	1200 min ⁻¹

Technický list

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	8 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Maximální otáčky 2. stupně	3200 min ⁻¹
Maximální utahovací moment	10 Nm
Maximální utahovací moment	26 Nm
Příkon	800 W
Upínací rozsah sklíčidla	1,5 - 13 mm
Označení výrobce	SBE 800-2
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	25 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	40 mm
Maximální počet rázů	51200 min ⁻¹
Druh produktu	Příklepová vrtačka