

**TNMG 160404, Typ: CA6525****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251582 CA6525
GTIN	4960664472062
Třída artiklu	25E

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,8 - 4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Lamač třísek	MS
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	CA6525
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení