

**Garant**
**Soustružnický držák eco, levý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251703 25/16
GTIN	4045197651006
Třída artiklu	21U

**Popis**
**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

**Upozornění:**

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínací GARANT eco č. 317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: MVJNR/L 2525X16

Vhodná vyměnitelná břitová destička: VN.. 1604..

Funkční šířka L<sub>4</sub>: 32 mm

Délka hlavy L<sub>1</sub>: 46 mm

Celková délka L: 117,5 mm

Podložka: 259031 1

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	VN.. 1604..
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Upínka	259038 3
Podložka	259031 1
Šroub pro upínací příložku	259021 2

Velikost destiček	16 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	46 mm
ISO kód držáku	MVJNR/L 2525X16
Šroub pro podložku	259025 9
Velikost stopky	25 mm
Celková délka L	117,5 mm
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro šestihran, stopka E 6,3 6hran 2 mm	674242 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Upínka Typ 3	259038 3
Šroub pro upínku Typ 2	259021 2
Šroubek pro podložku Typ 9	259025 9
Podložka Typ 1	259031 1