


**TNMG 160408, Typ: KW10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251583 KW10
GTIN	4960664220861
Třída artiklu	25E

Popis

TNMG 160408 KW10 Druh: KW10
Lamač třísek: AH
Hloubka řezu a_p : 1 - 4 mm
Posuv f : 0,1 - 0,35 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 400 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	N
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 400 m/min
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	AH
Hloubka řezu a_p	1 - 4 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Druh	KW10

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TNMG 160408
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení