

Garant**DC.T 11T308, Typ: CB7010**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	260464 CB7010
----------------	---------------

GTIN	4045197669780
------	---------------

Třída artiklu	21G
---------------	-----

Popis

DC.T 11T308 CB7010 Druh: CB7010

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2 mm

Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 240 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c vedlejší použití	70 - 180 m/min
---------------------------------------	----------------

Hlavní způsob použití	P
-----------------------	---

Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 240 m/min
-------------------------------------	----------------

Vedlejší použití	M
------------------	---

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
-----------	------------------

Hloubka řezu a_p	0,2 - 2 mm
--------------------	------------

Podmínky řezu	kontinuální
---------------	-------------

Lamač třísek	SM
Rohový rádius	0,8 mm
Druh	CB7010
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMT 11T308
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení