

**DCMT 070204, Typ: CA6525****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260483 CA6525
GTIN	4960664491995
Třída artiklu	25E

Popis

DCMT 070204 CA6525 Typ: CA6525

Lamač třísek: GK

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 3 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 140 m/min**Technický popis**

Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Lamač třísek	GK
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 140 m/min

Typ	CA6525
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení