

**DC.T 070202, Typ: PR1425****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260481 PR1425
GTIN	4960664639489
Třída artiklu	25E

Popis

DC.T 070202 PR1425 Druh: PR1425

Lamač třísek: MFP-GQ

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 1 - 3 mmPosuv f : 0,05 - 0,15 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 150 m/min**Technický popis**

Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	MFP-GQ
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 150 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,2 mm
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	1 - 3 mm

Druh	PR1425
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCGT 070202
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení