

**DC.T 11T304, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260490 CA510
GTIN	4960664697618
Třída artiklu	25E

**Popis**

DC.T 11T304 CA510 Druh: CA510

Lamač třísek: GK

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 3 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 140 - 450 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	GK
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	140 - 450 m/min

Druh	CA510
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMT 11T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení