

**DC.T 11T308, Typ: CA525****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260492 CA525
GTIN	4960664680177
Třída artiklu	25E

Popis

DC.T 11T308 CA525 Druh: CA525

Lamač třísek: GK

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 3 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 330 m/min**Technický popis**

Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 330 m/min
Lamač třísek	GK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Druh	CA525
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMT 11T308
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení